

藏天花卡式分體機 (淨冷系列)



# Cassette

Air Conditioner (Cooling Only)



## 產品特點

- 採用 R410A 環保雪種，效率更高
- 最大製冷量高達55,000 Btu/hr，勁量十足
- 360度全方位靈活送風，均勻送風至每個角落
- 備有防火控制箱，更安全可靠
- 採用防鏽金鑽塗層，防止散熱器氧化及生鏽，提升耐用度
- 隨機附送無線遙控 (另可選購有線遙控)
- 自動重啟功能



開利(香港)有限公司

香港九龍灣臨澤街8號9樓901室 | 一般查詢：2694 5333 | 傳真：2694 5358 | 服務熱線：2603 2222

# 藏天花卡式分體機 (淨冷系列)



## Cassette

Air Conditioner (Cooling Only)



42KTD018/024/045/055FSB



38KUS018FSB  
38KUS024FSB

38KUS045FSB  
38KUS055FSB

[隨機附送]

[另選配件]

KJR-12B

### 產品規格

匹數	HP	2.0	3.0	5.0	6.0
型號	室內機	42KTD018FSB	42KTD024FSB	42KTD045FSB	42KTD055FSB
	室外機	38KUS018FSB	38KUS024FSB	38KUS045FSB	38KUS055FSB
製冷效能	Btu/h	18000	24000	44500	55000
	kW	5.28	7.03	13.04	16.12
輸入功率	W	1840	2440	5320	6600
運行電流	A	8.4	11.1	9.4	11
能源效益EER	W/W	2.87	2.88	2.45	2.44
電源	Ph-V-Hz	1Ph - 220~240V - 50Hz		3Ph - 380~415V - 50Hz	
<b>室內機</b>					
送風量(H/M/L)	m <sup>3</sup> /h	1200/880/730	1320/990/820	1950/1790/1620	2100/1920/1730
風扇電機輸出	W	30	30	80	80
運轉音量 (H/M/L)	dB(A)	45/37.5/35.5	46.5/40.5/37.5	54/52/50	54/51.5/48
機身尺寸(WxDxH)	mm	830 × 830 × 205		830 × 830 × 245	830 × 830 × 287
淨重	kg	22.2		28	30.5
面板型號		T-MBQ4-04CD			
面板尺寸(WxDxH)	mm	950 × 950 × 55			
<b>室外機</b>					
風扇電機輸出	W	48	60	65	65
運轉音量	dB(A)	57	60	61	61.5
機身尺寸(WxDxH)	mm	765 × 303 × 555	890 × 342 × 673	900 × 350 × 1170	
淨重	kg	32.1	49.8	92.5	99.7
<b>雪種喉管</b>					
液流管道	mm (inch)	Ø6.35 (1/4")	Ø9.52 (3/8")		Ø9.52 (3/8")
氣流管道	mm (inch)	Ø12.7 (1/2")	Ø15.9 (5/8")		Ø19 (3/4")
最長喉管長度	m	25	25	50	50
最大高低差	m	15	15	30	30
電源供應		室內機	室外機	室外機	室內機
有線遙控器型號 (另選配件)		KJR-12B			
雪種類別		R410A			

設計及規格如有更改，恕不另行通知。圖片只供參考，產品以實物為準。



開利(香港)有限公司

香港九龍灣臨澤街8號9樓901室 | 一般查詢：2694 5333  
傳真：2694 5358 | 服務熱線：2603 2222

經銷商：  
Distributor