

藏天花卡式分體機 (淨冷系列)



# Cassette

Air Conditioner (Cooling Only)



## 產品特點

- 採用 R410A 環保雪種，效率更高
- 36K大匹數型號室外機機身細小，高度僅810mm，方便安裝
- 最大製冷量高達55,000 Btu/hr，勁量十足
- 360度全方位靈活送風，均勻送風至每個角落
- 備有防火控制箱，更安全可靠
- 採用防鏽金鑽塗層，防止散熱器氧化及生鏽，提升耐用度
- 隨機附送無線遙控 (另可選購有線遙控)



開利(香港)有限公司

香港九龍灣臨澤街8號9樓901室 | 一般查詢：2694 5333 | 傳真：2694 5358 | 服務熱線：2603 2222

# 藏天花卡式分體機 (淨冷系列)



## Cassette

Air Conditioner (Cooling Only)



42KTD018/024/036/045/055FSB



38KUS018FSB  
38KUS024FSB

38KUS036FSB

38KUS045FSB  
38KUS055FSB

[隨機附送]

[另選配件]

KJR-12B

### 產品規格

| 匹數             | HP                | 2.0                   | 3.0             | 4.0                   | 5.0              | 6.0             |
|----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| 型號             | 室內機               | 42KTD018FSB           | 42KTD024FSB     | 42KTD036FSB           | 42KTD045FSB      | 42KTD055FSB     |
|                | 室外機               | 38KUS018FSB           | 38KUS024FSB     | 38KUS036FSB           | 38KUS045FSB      | 38KUS055FSB     |
| 製冷效能           | Btu/h             | 18000                 | 24000           | 36000                 | 44500            | 55000           |
|                | kW                | 5.28                  | 7.03            | 10.55                 | 13.04            | 16.12           |
| 輸入功率           | W                 | 1840                  | 2440            | 3700                  | 5320             | 6600            |
| 運行電流           | A                 | 8.4                   | 11.1            | 5.4                   | 9.4              | 11              |
| 能源效益EER        | W/W               | 2.87                  | 2.88            | 2.85                  | 2.45             | 2.44            |
| 電源             | Ph-V-Hz           | 1Ph - 220~240V - 50Hz |                 | 3Ph - 380~415V - 50Hz |                  |                 |
| <b>室內機</b>     |                   |                       |                 |                       |                  |                 |
| 送風量(H/M/L)     | m <sup>3</sup> /h | 1200/880/730          | 1320/990/820    | 1955/1653/1403        | 1950/1790/1620   | 2100/1920/1730  |
| 風扇電機輸出         | W                 | 30                    | 30              | 65                    | 80               | 80              |
| 運轉音量 (H/M/L)   | dB(A)             | 45/37.5/35.5          | 46.5/40.5/37.5  | 52.5/49.5/45.5        | 54/52/50         | 54/51.5/48      |
| 機身尺寸(WxDxH)    | mm                | 830 × 830 × 205       |                 | 830 × 830 × 245       |                  | 830 × 830 × 287 |
| 淨重             | kg                | 22.2                  |                 | 25.8                  | 28               | 30.5            |
| 面板型號           |                   | T-MBQ4-04CD           |                 |                       |                  |                 |
| 面板尺寸(WxDxH)    | mm                | 950 × 950 × 55        |                 |                       |                  |                 |
| <b>室外機</b>     |                   |                       |                 |                       |                  |                 |
| 風扇電機輸出         | W                 | 48                    | 60              | 190                   | 65               | 65              |
| 運轉音量           | dB(A)             | 57                    | 60              | 62                    | 61               | 61.5            |
| 機身尺寸(WxDxH)    | mm                | 765 × 303 × 555       | 890 × 342 × 673 | 946 × 410 × 810       | 900 × 350 × 1170 |                 |
| 淨重             | kg                | 32.1                  | 49.8            | 67.7                  | 92.5             | 99.7            |
| <b>雪種喉管</b>    |                   |                       |                 |                       |                  |                 |
| 液流管道           | mm (inch)         | Ø6.35 (1/4")          |                 | Ø9.52 (3/8")          |                  | Ø9.52 (3/8")    |
| 氣流管道           | mm (inch)         | Ø12.7 (1/2")          |                 | Ø15.9 (5/8")          |                  | Ø19 (3/4")      |
| 最長喉管長度         | m                 | 25                    | 25              | 30                    | 50               | 50              |
| 最大高低差          | m                 | 15                    | 15              | 20                    | 30               | 30              |
| 電源供應           |                   | 室內機                   | 室外機             | 室外機                   | 室外機              | 室內機             |
| 有線遙控器型號 (另選配件) |                   | KJR-12B               |                 |                       |                  |                 |
| 雪種類別           |                   | R410A                 |                 |                       |                  |                 |

設計及規格如有更改，恕不另行通知。圖片只供參考，產品以實物為準。



開利(香港)有限公司

香港九龍灣臨澤街8號9樓901室 | 一般查詢：2694 5333  
傳真：2694 5358 | 服務熱線：2603 2222

經銷商：  
Distributor