



CASSETTE TYPE

AIR CONDITIONER (Cooling Only)

藏天花卡式分體機 (淨冷系列)

產品特點

- 採用 R410A 環保雪種，效率更高
- 18K 室內機採用纖巧型面罩，機身只有 570 x 570 mm，慳位實用
- 36K 及 45K 大匹數型號室外機機身細小，高度僅 810 mm，方便安裝
- 最大制冷量高達 52000 Btu/hr，勁量十足
- 360° 全方位靈活送風，均勻送風至每個角落
- 隨機附送無線遙控 (另可選購有線遙控)
- 全新 KJR-120G2 有線遙控具備 7 天定時功能，預先設定合適溫度，時刻享受



CASSETTE TYPE

AIR CONDITIONER (Cooling Only)

藏天花卡式分體機 (淨冷系列)



42KTD024/030/036/045/055FS



38KUS018FS19
38KUS024FS



38KUS030FS
38KUS036FS18
38KUS045FS1



38KUS055FSA



隨機附送

RG67N



另選配件

KJR-120G2



KJR-12B

產品規格

匹數	HP	2.0	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0
型號	室內機	42KTD018FS	42KTD024FS	42KTD030FS	42KTD036FS	42KTD045FS	42KTD055FS
	室外機	38KUS018FS19	38KUS024FS	38KUS030FS	38KUS036FS18	38KUS045FS1	38KUS055FSA
制冷效能	Btu/h	18000	25000	32000	36000	45000	52000
	kW	5.28	7.33	9.38	10.55	13.19	15.24
輸入功率	W	1900	2500	3200	3550	5300	6200
運行電流	A	9.5	12.5	15.8	8.2	8.5	10.5
能源效益 EER	W/W	2.8	2.9	2.9	3.0	2.5	
電源	Ph-V-Hz	1Ph - 220~240V - 50Hz			3Ph - 380~415V - 50Hz		
室內機							
送風量 (H/M/L)	m ³ /h	700/550/450	1060/920/760	1800/1500/1300		1700/1470/1270	1890/1470/1280
風扇電機輸出	(W)	27	42	125	125		
運轉音量 (H/M/L)	dB(A)	46 / 39 / 36	48 / 44 / 39	53 / 50 / 47			54 / 50 / 47
機身尺寸 (WxDxH)	mm	570 x 570 x 260	840 x 840 x 205	840 x 840 x 245			840 x 840 x 287
淨重	Kg	16.5	22.5	25.0	25.0	27.0	29.0
面罩型號		40CAS-S4		40CAS-L5			
面罩尺寸 (WxDxH)	mm	647 x 647 x 50		950 x 950 x 55			
室外機							
風扇電機輸出	(W)	48	75	190	60	190	65
運轉音量	dB(A)	57	61	63	63	64	63
機身尺寸 (WxDxH)	mm	770 x 300 x 555	845 x 363 x 702	946 x 410 x 810			900 x 350 x 1170
淨重	Kg	35.8	49.0	63.0	68.5	81.5	92.7
雪種喉管							
液流管道	mm (inch)	Φ6.35 (1/4")		Φ9.52 (3/8")			
氣流管道	mm (inch)	Φ12.7 (1/2")	Φ15.9 (5/8")	Φ19 (3/4")			
最長喉管長度	m	25		30		50	
最大高低差	m	15		20		30	
電源供應		室內機					
無線遙控器型號(隨機附送)		RG67N					
有線遙控器型號(另選配件)		KJR-12B		KJR-120G2			
雪種類別		R410A					

規格如有更改，恕不另行通知
圖片只供參考，產品以實物為準

經銷商：
Distributor

開利 (香港) 有限公司

香港九龍九龍灣臨澤街 8 號 10 樓

一般查詢：(852) 2694 5333

服務熱線：(852) 2603 2222

傳真：(852) 2694 5358

網址：www.carrier.com.hk