



**7300** 第四代大凤凰机组



凤凰传奇，经典永恒



冷凝器尺寸  
1,940 x 2,176 x 579 mm

蒸发器尺寸  
1,684 x 1,149 x 280 mm

开口尺寸  
1,696 x 1,168 mm

重量  
765kg  
带安装固定架

制冷量  
环境温度30°C

箱内温度	发动机高速运行	
	环境温度	制冷能力(w)
0°C	30°C	20,850
-20°C	30°C	11,250

蒸发器风量  
5,180 m<sup>3</sup>/hr

X4系列是稳定性、可靠性、功能性和经济性良好的X2系列的升级版，X4-7300将成为半挂车制冷领域的合理方案。

X4-7300冷量充足，降温迅速，温控准确，可满足严格的应用要求。

X4-7300性能良好，EcoFORWARD™技术可提高机组效率，减轻重量，显著降低油耗，节省运行成本，且满足美国EPA与中国第三阶段排放标准。

X4-7300品质稳定，产品平台使用了Vector™系列的高效部件，及专业的质保，值得信赖。

APX™模块化控制系统将智能控制、温度控制、系统稳定性和简单方便的操作有机的融为一体。

使用总成本更低，将简单实用的设计和创新工程有机结合，可降低油耗，减少发动机运行时间，节省保养成本。

### 标配功能:

- ▶ T4 V2203L智能柴油发动机
  - 4缸2.2升直喷
  - 1,800rpm转速时功率为24.8 hp (18.5kw)
  - CAN总线控制模式
  - 14.2 L润滑油量
- ▶ 大功率70-amp发电机
- ▶ ESI™(超长保养间隔)组件
  - 3,000小时保养间隔
  - 多级合成材料滤芯润滑油过滤器
  - 燃油干燥过滤器
  - 静音型空气干燥过滤器
  - 长寿命防冻液
- ▶ 05G-41CFM压缩机
  - 655ml排量
  - 6缸
- ▶ 制冷剂R-404A, 7.3kg
- ▶ UltraFresh 3™温度控制
- ▶ TRU-Demand™高效节能组件
  - 电子膨胀阀
  - 电子吸气压力调节阀
  - 压缩机卸载装置
  - 板式换热器
  - 自动启/停节油模式
- ▶ 自动热气加热系统
- ▶ APX™控制系统
  - IntelliSet™智能设置功能
  - DataLink™数据记录器
  - 信息仪表盘
  - 图形显示
  - 运行前自检及故障诊断
  - 集成USB端口
- ▶ 高效曲面微通道冷凝器
  - 消旋风机
- ▶ TurboAir™送风管理系统
- ▶ 复合材料面板
  - 单碰锁
- ▶ 安装组件
- ▶ 标准电瓶端子

### 附件及可选项

- ▶ DataTrak™远程通讯
- ▶ APX远端控制面板
- ▶ AutoFresh™自动换新风
- ▶ 铝质油箱:
  - 120L / 200L



中国总部  
地址: 上海市嘉定区叶城路1235号  
邮编: 201821  
电话: (86-21) 59166868  
传真: (86-21) 59165013

上海维修服务中心  
地址: 上海市松江区小昆山镇  
光华路650号7幢  
邮编: 201614  
电话: (86-21) 57821379  
传真: (86-21) 57821375

北京办公室  
地址: 北京市建国门南大街7号  
北京万豪中心A座7层  
邮编: 100005  
电话: (86-10) 65540715  
传真: (86-10) 65540714

广州办公室  
地址: 广州市天河区珠江新城珠江  
西路15号珠江城大厦28楼  
邮编: 510623  
电话: (86-20) 28118430  
传真: (86-20) 28118353

成都办公室  
地址: 成都市锦江区创意产业商务区三色路38号  
博瑞创意成都写字楼B座19楼06单元  
邮编: 610023  
电话: (86-28) 62123135  
传真: (86-28) 62123135

