



RENTAL SYSTEMS



Data Center & IT

Huuroplossingen voor de bescherming van uw data

Het hele jaar door, 24 uur per dag, 7 dagen per week, is continue koeling van computerapparatuur een absolute noodzaak, aangezien alleen goed gekoelde apparaten zonder problemen kunnen werken.

Bij Carrier weten we dat het bij een storing essentieel is om zo snel mogelijk een optimale huuroplossing aan te bieden om gegevensverlies te voorkomen.

Onze verhuuroplossingen garanderen maximale efficiëntie en betrouwbare apparatuur voor elke behoefte, bijvoorbeeld om voor optimale IT-airconditioning te zorgen, gegevensverlies te vermijden en om gegevens te beschermen.

Wij kunnen u helpen bij uw planning, ontwerp, installatie, uitbouw en transport, ongeacht uw project. Wij houden onze machines draaiende



gedurende de gehele huurperiode. Onze verhuurtechnici zijn 24/7 beschikbaar, elke dag van het jaar.

Carrier Rental Systems is Carrier's toegewijde verhuurafdeling. Met vele jaren ervaring in een breed assortiment verhuurproducten en een wereldwijd dienstenaanbod kan Carrier Rental Systems ook u snelle, betrouwbare en rendabele kant-en-klare oplossingen bieden.



Verhuur op lange of korte termijn



Beheer van "noodgevallen" of projecten



Machine-inventaris voor alle beschikbare verwarmings- en koelcapaciteiten



Express levering



Carrier kwaliteit: betrouwbaar en toegewijd



24/7 hulplijn

Een oplossing voor elke situatie

PRODUCTEN	ASSORTIMENT	BESCHRIJVING
 Koelunits / Negatieve koelunits	10 tot 1.000 kW*	Breed assortiment vloeistofkoelers met lucht/ watergekoelde condensor, wateruitlaat configuratie tot -15°C. Onze vloeistofkoelers voor verhuur worden allemaal geproduceerd volgens de strengste specificaties. Ze beschikken over een groot aantal functies en veiligheids-controles voor een eenvoudige en betrouwbare werking. Ze zijn ontworpen voor een werking bij een buiten-temperatuur van -20°C.
 Warmtepompen / omkeerbare units	30 tot 500 kW**	Breed assortiment warmtepompen met een wateruittrede-temperatuur tot +55°C. Onze warmte-pompen voor verhuur worden allemaal geproduceerd volgens de strengste specificaties. Ze zijn ontworpen voor een werking bij een buiten-temperatuur van -20°C. Ze beschikken bovendien over de nieuwste technologie, die optimaal rendement garandeert bij variabele bedrijfs-belastingen.
 Airsnap / rooftop units	80 tot 160 kW 10.000 tot 20.000 m³/u	Omkeerbare airco-units voor installaties buiten. Een compacte installatie, ontworpen als een pakket, voor eenvoudige installatie en vervoer, met een variabel luchtdebiet, een hoge werkdruk en een vermogen dat werkt bij lage buitenlucht-temperaturen.
 Luchtbehandle- lingskasten	10.000 tot 20.000 m³/u	De luchtbehandle- lingskasten kunnen met behulp van een flexibel kanaal buiten de koelzone worden geïnstalleerd. Idealiter worden ze in de betreffende zone geïnstalleerd of wordt er een luchtafvoerkanaal geïnstalleerd met het oog op een compleet, efficiënt koelcircuit. Luchtbehandelings-kasten met toerenregelaar, hoge werkdruk. Gecombineerd met een vloeistofkoeler vormen zij een betrouwbare en kosteneffectieve airconditioning-oplossing.
 Mobiele airco-units	3 to 7,3 kW	Dankzij het modulaire ontwerp van deze units kunnen ze worden gebruikt om een ruimte rechtstreeks te verwarmen of te koelen of om een lucht-kanaal van maximaal 10 m lang te gebruiken. Ons assortiment heeft ook omkeerbare airconditioners en airconditioners met watergekoelde condensoren voor het koelen van kleine of ontoegankelijke ruimten. De ontvochtigers verwijderen vocht efficiënt uit proces- of opslagruimtes. Onze ontvochtigers kunnen echter ook worden gebruikt om droog-processen aanzienlijk te versnellen, met name in overstroomde gebieden.
 Heteluchtpistolen	110 to 185 kW	Heteluchtpistolen. Deze units zijn volledig autonoom en eenvoudig verplaatsbaar, zodat ze zeer eenvoudig te gebruiken zijn en minimale installatiekosten hebben. Ze zijn ideaal voor het verwarmen van tenten en evenement-enruimtes. Deze autonome units hebben een warme uitlaat-luchtopening met optionele retourlucht om het brandstofverbruik te optimaliseren. Deze units worden voor een optimale werking geregeld door een kamerthermostaat. Bij elk verwarming-stoestel worden verplaatsbare ADR-tanks vol brandstof meegeleverd.
 Elektrische verwarmingsketels en brandstofketels	20 to 500 kW***	Carrier Rental Systems biedt een complete verhuurservice voor zijn gamma warmwater producerende mobiele ketels op elektriciteit of brandstof. Deze systemen voor warmwater-productie en verwarming hebben een bedrijfscapaciteit voor extra vermogen of voor het onderhouden en vervangen van het verwarmings-systeem. Onze ketels kunnen worden aangesloten op luchtbehandelings-kasten voor een permanente verwarmings-oplossing in de gebouwen van onze klanten.

* Gebruiksmodus +7°C wateruittrede, temperatuurverschil van 5°C, bij +35 °C buiten.

** Gebruiksmodus +45°C wateruittrede, temperatuurverschil van 5°C, bij +7°C buiten.

*** +90°C verstelbare warmwatertoevoer.

Neem contact op met uw Carrier-vertegenwoordiger voor meer informatie op:
carrier.com - 0870 490 2581

Data Center & IT. ©2024 Carrier. Alle rechten voorbehouden.

Alle handelsmerken en servicemerken zoals hier genoemd zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

Carrier behoudt zich het recht voor om bepaalde informatie en specificaties in dit document op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Omdat normen, specificaties en ontwerpen van tijd tot tijd veranderen, adviseren wij de in deze publicatie gegeven informatie te laten bevestigen.

