
RENTAL SYSTEMS

Uw gids voor tijdelijke HVAC-oplossingen in de winter

Verwarming - Ventilatie - Droging







Uw betrouwbare partner voor tijdelijke HVAC-oplossingen in de winter



Onze sterke punten

- Landelijke dekking
- 24/7 ondersteuning
- Levering binnen één werkdag
- Ruime voorraad
- Deskundig advies
- Volledige flexibiliteit
- Gratis locatie-inspecties

Afhankelijk van beschikbaarheid, locatie en contractuele voorwaarden.

Wanneer de temperaturen in de winter dalen, is betrouwbare verwarming essentieel.

Carrier Rental Systems is een van de toonaangevende leveranciers van tijdelijke apparatuur voor temperatuurbeheersing in Nederland en België.

Wij bieden een toonaangevend assortiment huurapparatuur voor koeling, verwarming, pompen en energievoorziening, dat 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar beschikbaar is.

Wij zijn actief in de hele Benelux en bieden complete, gebruiksklare huuroplossingen: van ontwerp en installatie tot buitenbedrijfstelling en demontage.



Ondersteuning bij de huur van verwarmingsoplossingen

Naast oplossingen voor verwarming, ventilatie en droging biedt Carrier Rental Systems ook de volgende ondersteunende diensten:

Aanvullende apparatuur

Circulatiepompen: 24m³ t/m 150m³.
Warmtewisselaars: 50 kW tot 1.000 kW.
Tijdelijke stroomvoorziening op locatie:
- Geluidsarme dieselgeneratoren: 15 kVA tot 1.250 kVA.
- Elektrische verdeelkasten.
- Elektrische aansluitkabels: 6 mm² tot 240 mm².

Buffertanks: capaciteit van 200 tot 2.000 liter.
Circulatieslangen (met Bauer-koppeling):
2" en 4".
Leidingfittingen en afsluiters:
- Slangaansluitingen.
- Aanvullend leidingwerk en bijbehorende fittingen.

Calamiteitenplanning

Programma ter voorkoming van calamiteiten:
Dit programma ondersteunt de risicobeheerprocessen van klanten in de hele Benelux. Het helpt hen hun koel- en verwarmingssystemen zo voor te bereiden dat deze zonder ingrijpende aanpassingen of kostbare technische wijzigingen kunnen worden aangesloten op een tijdelijke of back-upinstallatie.

Hierdoor wordt de uitvaltijd van uw systeem tot een minimum beperkt.

Deze plannen worden altijd op maat opgesteld, maar zijn gebaseerd op beproefde en uitgebreid geteste oplossingen.

Onze klimaatoplossingen



(OMKEERBARE) WARMTEPOMPEN

Vermogensbereik: 33 kW - 700 kW.

Beschrijving: De CRS Warmtepompen zijn energiezuinig, betrouwbaar en eenvoudig te installeren. Dankzij het geïntegreerde plug-and-playontwerp en de mogelijkheid om zowel te verwarmen als te koelen, is deze warmtepomp bijzonder geschikt voor tijdelijke klimaatbeheersing in commerciële gebouwen.

Toepassingen:

- Gezondheidszorg
- Industrie
- Datacenter
- Kantoorgebouw
- Bouw
- Hotel en recreatie



LUCHTBEHANDELINGSKASTEN

Vermogensbereik: 21 kW - 500 kW.

Beschrijving: De CRS Luchtbehandelingskasten zorgen voor efficiënte koeling, verwarming en luchtverdeling. Dankzij het plug-and-playontwerp is deze snel aan te sluiten op een koelmachine, warmtepomp of CV-ketel.

Toepassingen:

- Gezondheidszorg
- Industrie
- Datacenter
- Kantoorgebouw
- Bouw
- Hotel en recreatie



DIESELGESTOOKTE CV-KETELS

Vermogensbereik: 120 kW - 250 kW - 500 kW.

Beschrijving: De CRS Dieselgestookte CV-ketel is snel inzetbaar, energie-efficiënt en betrouwbaar. Dankzij het compacte ontwerp en hoog rendement is de CV-ketel perfect voor diverse toepassingen, zelfs op wisselende locaties met beperkte ruimte.

Energie-efficiëntie en betrouwbare prestaties:

- Snel inzetbaar en binnen één dag operationeel
- Hoog rendement voor efficiënte verwarming
- Betrouwbare warmtevoorziening tot 500 kW
- Hoogwaardige roestvrijstalen warmtewisselaar
- Compact, hijsbaar ontwerp voor eenvoudige plaatsing
- Geschikt voor uiteenlopende en wisselende locaties



AGGREGATEN

Vermogensbereik: 20 kVA - 1250 kVA.

Beschrijving: Carrier Rental Systems levert kleine en grote aggregaten voor een betrouwbare tijdelijke stroom- of noodstroomvoorziening. Ze kunnen worden ingezet voor uw eigen installaties of als stroomvoorziening voor tijdelijke verwarmings- en klimaatoplossingen.

Een complete en betrouwbare oplossing:

- Advies op basis van uw stroombehoefte
- Levering, plaatsing en installatie
- Geschikt voor tijdelijke stroom en noodstroom
- Onderhoud en technische ondersteuning
- Aansluiting op slimme brandstoftanks mogelijk
- Continue brandstofbewaking voor maximale bedrijfszekerheid



BRANDSTOFMANAGEMENT

Tankcapaciteit: 1.000 - 15.000 liter.

Beschrijving: Carrier Rental Systems neemt het beheer van uw dieselvoorraad volledig uit handen. Onze slimme brandstoftanks worden continu op afstand bewaakt, zodat CV-ketels, aggregaten en andere tijdelijke systemen betrouwbaar kunnen blijven functioneren.

Zekerheid zonder onnodige leveringen:

- Automatische meting van het brandstofniveau
- Tijdige bevoorrading wanneer dat nodig is
- Minder risico op stilstand
- Efficiënte planning van brandstofleveringen
- Geschikt voor tanks van 1.000 tot 15.000 liter
- Kostenbewuste en verantwoorde inzet van transport



Aanvullende diensten



ELEKTRISCHE KACHELS

Vermogensbereik: 3 kW - 42 kW.

Beschrijving: Eenvoudig in gebruik, zuinig en volledig draagbaar zijn alle kenmerken van de CRS Elektrische kachel. Bijzonder geschikt voor het verwarmen van kleinere ruimtes, tot een paar honderd kubieke meter.

Toepassingen:

- Hotel en recreatie
- Industrie
- Datacenter
- Administratie
- Gezondheidszorg
- Onderwijs
- Retail



ELEKTRISCHE CV-KETELS

Vermogensbereik: 22 kW - 36 kW.

Beschrijving: De CRS Elektrische CV-ketel is compact, energie-efficiënt en snel inzetbaar. Dankzij het hoge rendement, de betrouwbare prestaties en het eenvoudig te vervoeren ontwerp is deze CV-ketel bijzonder geschikt voor tijdelijke verwarming op uiteenlopende en wisselende locaties.

Toepassingen:

- Kantoorgebouw
- Hotel en recreatie
- Industrie
- Datacenter
- Administratie
- Gezondheidszorg
- Onderwijs
- Retail



INDIRECT GESTOOKTE KACHELS

Vermogensbereik: 25 kW - 400 kW.

Beschrijving: De CRS Indirect gestookte kachel is krachtig, betrouwbaar en flexibel inzetbaar. Dankzij de robuuste, verrijdbare constructie en de toevoer van schone, rookvrije warme lucht is deze kachel bijzonder geschikt voor het verwarmen van grote ruimtes en bouwplaatsen.

Toepassingen:

- Bouwplaatsen
- Hotel en recreatie
- Industrie
- Retail



ONTVOCHTIGERS

Vermogensbereik: 70 L - 450 L.

Beschrijving: De CRS Condensdroger is krachtig, betrouwbaar en snel inzetbaar. Dankzij de hoge luchtverplaatsing en efficiënte vochtonttrekking is deze droger zeer geschikt voor het gecontroleerd drogen van vloeren, muren, dekvloeren en andere vochtige ruimtes.

Toepassingen:

- Kantoorgebouw
- Hotel en recreatie
- Industrie
- Datacenter
- Administratie
- Gezondheidszorg
- Onderwijs
- Retail

Verwarmings-, ventilatie en droogoplossingen zijn van essentieel belang voor bedrijven overal ter wereld.

Wanneer uw verwarmings-, ventilatie- of ontvochtigingssysteem uitvalt, loopt uw bedrijfsvoering gevaar. Laat uw HVAC-problemen niet uit de hand lopen. Neem vandaag nog contact op met onze verhuurexperts via **0800 55 46 273** (Nederland) of **0800 23 555** (België).

Carrier Rental Systems

NEDERLAND: 0800 55 46 273
Galvanibaan 5
3439 MG Nieuwegein
Nederland

BELGIË: 0800 23 555
Hermesstraat 14
1930 Nossegem (Zaventem)
België

carrier.com

Uw gids voor tijdelijke HVAC-oplossingen in de winter. ©2026 Carrier. Alle rechten voorbehouden.
Alle handelsmerken en servicemerken zoals hier genoemd zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.
Carrier behoudt zich het recht voor om bepaalde informatie en specificaties in dit document op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
Omdat normen, specificaties en ontwerpen van tijd tot tijd veranderen, adviseren wij de in deze publicatie gegeven informatie te laten bevestigen.