



RENTAL
SYSTEMS

KOEL DE ZOMER IN!

VERHUUROPLLOSSINGEN VOOR
TIJDELIJKE KLIMAATPROBLEMEN



Split-unit standaard set

Kostenspecificatie – Split-unit standaard set

Aantal	Artikelnummer	Materiaal omschrijving	Huurprijs p/w €
1	PAC-24 Split 7 kW	PAC-24 Airconditioner max. 7 kW	175,-
1	HEX7,0	HEX-24 warmtewisselaar max. 7 kW	Inclusief
1	10m	Verlengset 10m watergekoelde airconditioner	Inclusief

VRAAG HIER VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN

>> Klik hier!

*Transport- en installatiekosten op nacalculatie.

Kostenspecificatie – Extra leiding per stuk

Aantal	Artikelnummer	Materiaal omschrijving	Huurprijs p/w €
1	10m	Verlengset 10m watergekoelde airconditioner	10,-
1	5m	Verlengset 5m watergekoelde airconditioner	5,-

VRAAG HIER VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN

>> Klik hier!

Technische specificaties

- ✓ Watergekoelde split aiconditioner met 2 gescheiden circulatiesystemen
- ✓ Geluidsniveau op 3m – 53 dB (A)
- ✓ Koelcapaciteit 7 kW bij 28 °C / 60% RV
- ✓ Aansluitbaar op 230 V / 50 Hz
- ✓ Aanbevolen zekering 16 Ampère
- ✓ Gewicht 110 kg
- ✓ Hoogte 1070 mm / Breedte 420 mm / Lengte 852 mm



Carrier

Split-unit standaard set

Kostenspecificatie – Split-unit standaard set

Aantal	Artikelnummer	Materiaal omschrijving	Huurprijs p/w €
1	PAC-51	Mobiele airconditioner max. 15 kW	275,-
2	HEX 51/96	HEX-51-96 warmtewisselaar max. 10 kW	Inclusief
2	10m	Verlengset 10m watergekoelde airconditioner	Inclusief

VRAAG HIER VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN

>> Klik hier!

*Transport- en installatiekosten op nacalculatie.

Kostenspecificatie – Split-unit standaard set

Aantal	Artikelnummer	Materiaal omschrijving	Huurprijs p/w €
1	PAC-96	Mobiele airconditioner max. 27,6 kW	375,-
3	HEX 51/96	HEX-51-96 warmtewisselaar max. 10 kW	Inclusief
3	10m	Verlengset 10m watergekoelde airconditioner	Inclusief

VRAAG HIER VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN

>> Klik hier!

*Transport- en installatiekosten op nacalculatie.

Technische specificaties

- ✓ Watergekoelde split airconditioner met 2 gescheiden circulatiesystemen
- ✓ Geluidsniveau op 3m 56 dB (A)
- ✓ Koelcapaciteit 15 kW bij 28°C/60% RV – 27,6 kW bij 28°C/60% RV
- ✓ Aansluitbaar op 400 V / 50 Hz
- ✓ Aanbevolen zekering 32 Ampère
- ✓ Gewicht 34 kg
- ✓ PAC-51: Hoogte 1510 mm / Breedte 1060 mm / Lengte 415 mm
- ✓ PAC-96: Hoogte 1840 mm / Breedte 1185 mm / Lengte 525 mm



CARRIER RENTAL SYSTEMS

NEDERLAND 0800 55 46 273

Galvanibaan 5
3439 MG Nieuwegein
Nederland

www.carrier.nl/verhuur

BELGIE 0800 23 555

Alfons Gossetlaan 28A
1702 Groot -Bijgaarden
België

www.carrier.be/verhuur



Carrier Rental Systems - Nederlandstalige brochure 2025.

©2025 Carrier. Alle rechten voorbehouden. Alle handelsmerken en servicemerken zoals hier genoemd zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren. Carrier behoudt zich het recht voor om bepaalde informatie en specificaties in dit document op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Omdat normen, specificaties en ontwerpen van tijd tot tijd veranderen, adviseren wij de in deze publicatie gegeven informatie te laten bevestigen.