



Turn to the experts

PURIFICATEUR D'AIR RESIDENTIEL

Carrier présente son purificateur d'air intelligent et innovant, doté de plusieurs étages de filtration. Il vous permettra d'assainir l'air de votre maison ou de votre bureau, en appuyant simplement sur un bouton.

CAFN*LC2



Caractéristiques principales

- Design élégant qui s'adapte à tous types d'intérieurs
- Interface utilisateur conviviale avec un large éventail d'options de régulation, telles que la sécurité enfant, le mode automatique/veille, minuterie, mode Ion
- Rappel de remplacement du filtre
- 4 vitesses de ventilation
Réglez la vitesse de purification en fonction de vos besoins
- Affichage PM2.5
Surveillez la qualité de l'air sur l'afficheur



3 NIVEAUX DE FILTRATION

1) Pré-filtre en nylon lavable :

Pour bloquer les grosses particules (cheveux, poussière, poils d'animaux, etc.)

2) Filtre HEPA haute efficacité :

Pour éliminer les particules de 0,3 micron et réduire la propagation des allergènes, tels que le pollen

3) Filtre à charbon actif + filtre photo-catalyseur (2 en 1) :

Pour absorber les COV (composés organiques volatiles), les odeurs, la fumée et tuer les bactéries

+ ÉQUIPÉ D'UNE LAMPE UV

Pour tuer et inhiber la croissance des virus et des bactéries.

Modèle		CAFN026LC2	CAFN036LC2	CAFN051LC2
Tension	V/Hz	220-240V / 50-60Hz		
Consommation électrique	W	23	33	66
CADR - taux de distribution d'air purifié	m ³ /h	260	360	510
Surface traitée	m ²	18.2-31.2	25.2-43.2	35.7-61.2
Débit d'air	m ³ /h	300	430	600
Type moteur		Moteur DC		
Composition		ABS		
Sonde		Sonde infrarouge PM2.5 + Sonde de température + Sonde d'humidité relative		
Vitesse ventilateur		1 / 2 / 3 / 4		
Niveau sonore	dB(A)	≤58		≤65
Niveau sonore - pression sonore- 1/2/3/4	dB(A)	26 / 34 / 45 / 58	27 / 38 / 47 / 58	28 / 41 / 51 / 65
Type de filtre		1) Pré-filtre (lavable) 2) Filtre HEPA H13 (standard) 3) Filtre charbon actif + Filtre Photo-catalyseur		
Rappel de remplacement du filtre		Oui		
Ion	pcs/cm ³	10 x 10 ⁶	10 x 10 ⁶	10 x 10 ⁶
Lampe UV	quantité	1	1	2
Génération Ozone	ppm	≤ 0.03 ppm		
Indicateur de qualité d'air		4 niveaux (Bleu / Vert / Violet / Rouge)		
Minuterie	Heures	1 / 4 / 8	1 / 4 / 8	1 / 2 / 4 / 8
Dimension (D x W x H)	mm	347*175*535	410*210*628	460*230*710
Dimension de l'emballage (D x W x H)	mm	396*225*603	460*260*690	524*297*771
Poids (Net / Brut)	kg	5.2 / 7.2	7 / 8.8	10 / 13
Couleur		Blanc		

Pré-filtre: lavable et ne doit pas être remplacé

Filtre HEPA / Filtre charbon actif + Filtre photo-catalyseur doivent être remplacés après 1600 heures d'utilisation



Turn to the experts

www.carrier.fr

©2021 Carrier. Tous droits réservés.

Carrier se réserve le droit de modifier certaines informations et spécifications contenues dans ce document à tout moment et sans préavis. Les normes, spécifications et conceptions étant sujettes à des changements occasionnels, veuillez demander confirmation des informations données dans cette publication.

B-RLC-020 Purificateur d'air résidentiel CAFN*LC2 - Français, Décembre 2021. Photo par Kara Eads sur Unsplash