



Turn to the experts

PURIFICATORE D'ARIA RESIDENZIALE

Carrier presenta il suo purificatore d'aria intelligente e innovativo con molteplici stadi di purificazione. Aria più pulita in casa o in ufficio, premendo un solo pulsante.

CAFN*LC2



Caratteristiche

- Design elegante adatto alle applicazioni residenziali
- Interfaccia intuitiva e ampia gamma di opzioni di controllo come blocco bambini, modalità auto/sleep, timer, modalità Ion
- Promemoria per sostituzione filtro
Indica quando il filtro deve essere cambiato
- 4 velocità del ventilatore
Portata d'aria regolabile
- Display PM2.5
Monitora la qualità dell'aria grazie all'indicatore sul display



3 STADI DI FILTRAZIONE:

- 1) Pre-filtro lavabile realizzato in nylon bianco: blocca particelle di grandi dimensioni (capelli, polvere, peli di animali...)
- 2) Filtro HEPA ad alta efficienza: Rimuove le piccole particelle da 0,3 micron e riduce gli allergeni, come il polline
- 3) Filtro a carboni attivi + filtro fotocatalizzatore (2 in 1): Assorbe COV (componenti organici volatili), odori, fumo e uccide i batteri

+ DOTATO DI LAMPADE UV

Uccide e inibisce la crescita di virus e batteri

Modello		CAFN026LC2	CAFN036LC2	CAFN051LC2
Voltaggio	V/Hz	220-240V / 50-60Hz		
Consumo	W	23	33	66
CADR	m ³ /h	260	360	510
Area di copertura	m ²	18.2-31.2	25.2-43.2	35.7-61.2
Portata d'aria	m ³ /h	300	430	600
Tipologia motore		DC Motor		
Materiali principali		ABS		
Sensor		Sensore a infrarossi PM2.5 + sensore di temperatura e umidità relativa		
Velocità ventilatore		1 / 2 / 3 / 4		
Rumore	dB(A)	≤58		≤65
Livello di pressione sonora - 1/2/3/4	dB(A)	26 / 34 / 45 / 58	27 / 38 / 47 / 58	28 / 41 / 51 / 65
Configurazione del filtro dell'aria		1) Pre-filtro lavabile 2) Filtro HEPA (standard) 3) Filtro a carboni attivi + filtro fotocatalizzatore		
Promemoria per sostituzione filtro		Sì		
Ione	pcs/cm ³	10 x 10 ⁶	10 x 10 ⁶	10 x 10 ⁶
Lampada UV	pc	1	1	2
Generatore ozono	ppm	≤ 0.03 ppm		
Indicatore qualità dell'aria interna		4 stadi (Blu / Verde / Viola / Rosso)		
Timer	Ore	1 / 4 / 8	1 / 4 / 8	1 / 2 / 4 / 8
Dimensioni (AxLxP)	mm	347*175*535	410*210*628	460*230*710
Dimensioni imballaggio (AxLxP)	mm	396*225*603	460*260*690	524*297*771
Peso (netto/lordo)	kg	5.2 / 7.2	7 / 8.8	10 / 13
Colore		Bianco		

Pre-filtro: lavabile e non necessita di sostituzione

Filtro HEPA / Filtro carbone attivo + Filtro fotocatalizzatore da sostituire dopo 1600h



Turn to the experts

www.carrier.it

©2021 Carrier. Tutti i diritti riservati

Carrier si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche alle informazioni e alle specifiche contenute nel presente documento in qualsiasi momento e senza preavviso. Poiché gli standard, le specifiche e i progetti sono soggetti a modifiche occasionali, chiedere conferma delle informazioni riportate nella presente pubblicazione.

B-RLC-020 Purificatore d'aria residenziale CAFN*LC2 - Italiano. Novembre 2021. Foto di Kara Eads, Unsplash