

# 开利运输冷冻为您提供 专业、周到、及时的服务 欢迎使用开利产品



等待不应出现在您的工作清单中

开利理解保证货物品质和及时交付产品对客户至关重要。开利公司致力于为货物提供7天/24小时的精心呵护。



覆盖主要区域的售后服务中心

战略性的布局于主要的交通节点，具有丰富专业技能的服务工程师以及专业的工具，随时为您的车队提供周到的服务。



品质可靠  
如您所愿

稳定的质量、多样的功能和良好的性价比。



满足多种中小型冷藏车的冷机方案：

- 5种冷量的机型：280/350/400/500/600/700
- 12V/24V的机组满足不同电压的车辆底盘
- 高温环境和低温环境机组可应用在不同的地域，环境温度范围为-25°C 至 +50°C
- 机组有前置安装和顶置安装两种方式(限CITIMAX 280/350/400)
- 新型结构设计，方便管路连接



附件及选项

- 蒸发器加长接管组件
- 备电模块选项



7天/24小时  
周到的服务

白天或夜晚，无论您身处何地，请拨打开利服务热线400-820-4909，开利公司最近的服务商将全力以赴，为您的车队保驾护航。

品质值得信赖

- 开利全球研发团队精心打造，采用稳定成熟的优质部件
- 机组部件经过了开利公司严格的质量认证过程
- 机组出厂前通过了测试
- CITIMAX累积了上千万小时的运行时间，保证了稳定的品质。

1902年，威利斯·开利博士发明了现代空调，如今，开利公司已发展为跨越一个世纪的运输制冷专家。

CITIMAX系列融合了开利公司几十年累积的开发高品质制冷产品的经验和创新科技。新型号CITIMAX 280/350/400/600:

- 新的大容量的干燥过滤器可以显著降低系统冰堵的风险，以及制冷剂充注量不准确的影响
- 采用了更加安全、寿命更长的风机
- 蒸发器采用亲水铝箔，减少飞水的可能，保证货物的安全
- 准确的化霜温度控制，确保稳定的箱内温度，以及高效的机组性能

宁静致远，选择开利，确保您的冷链可控，货物安全，品质可以信赖。

cool  
by Carrier

中国总部  
地址：上海市嘉定区叶城路1235号  
邮编：201821  
电话：(86-21) 59166868  
传真：(86-21) 59165013

上海维修服务中心  
地址：上海市松江区小昆山镇  
光华路650号7幢  
邮编：201614  
电话：(86-21) 57821379  
传真：(86-21) 57821375

北京办公室  
地址：北京市建国门南大街7号  
北京万豪中心A座7层  
邮编：100005  
电话：(86-10) 65540715  
传真：(86-10) 65540714

广州办公室  
地址：广州市天河区珠江新城珠江  
西路15号珠江城大厦28楼  
邮编：510623  
电话：(86-20) 28118430  
传真：(86-20) 28118353

成都办公室  
地址：成都市锦江区创意产业商务区三色路38号  
博瑞创意成都写字楼B座19楼06单元  
邮编：610023  
电话：(86-28) 62123135  
传真：(86-28) 62123135




Carrier  
TRANSICOLD

Carrier  
TRANSICOLD

非独立式运输制冷机组CITIMAX系列

酷的经验  
来自酷的体验



400-820-4909

CTC-BT-CITIMAX-202007  
© 2020 Carrier. 保留所有权利。技术参数如有变更，恕不通知。

cool  
by Carrier

# 开利机组时刻守护您的冷链

温度敏感的高价值货物必须以理想的品质交付客户

在运输过程中，它们需要稳定的环境，稳定的温度及完整的冷链。CITIMAX系列冷量充足，制冷量可达6500W，轻松满足多种箱体的需求，保证鲜货和冻货在运输中的安全，值得信赖。



**箱体预冷迅速**  
CITIMAX机组对箱体的预冷时间可缩短20%



**应用灵活**  
冷机设定温度可低至-29°C



**温控准确**  
箱内温度可控制在设定点±1°C范围内



**多种机型，功能强大，温控安全**

- 在化霜过程中可保持箱内稳定的温度，这对温度敏感的货物至关重要
- 根据环境温度选择合适的机型：标准型、高温型和低温型



**司机操作面板：**  
以简单、安全、快捷的方式监控箱内温度

司机可以随时监测到箱内温度、温度变化、信息代码。通过操作便捷的控制面板，可以设定温度、化霜间隔以及其它参数和功能。

## CITIMAX：一个系列，多种应用

CITIMAX系列有多个型号，可满足多种中小型冷藏车的需要。根据冷量区分，有五个型号：CITIMAX 280/350/400/500/600/700，每个型号有不同的配置，可轻松满足不同箱体大小、不同环境温度以及不同货物温度的需求。

CITIMAX 280



CITIMAX 350/400



\*外观专利号ZL201730310201.6

**COOL**  
by Carrier

CITIMAX 700



CITIMAX 600



CITIMAX 500

### 技术参数表

型号	制冷量(W) 路用模式		加热量 (w)	路用功耗(A)		制冷剂 R404A	压缩机型号	风量 (m³/h)	外形尺寸(mm) (宽x高x深)		重量 (kg)	
	0°C/30°C	-20°C/30°C	-18°C/18°C	12VDC	24VDC	充注量(kg)			冷凝器	蒸发器	冷凝器	蒸发器
CITIMAX 280	3,000	1,600	2,930	25	14	0.95	Carrier 130	1,150	769 x 206 x 550	857 x 170 x 608	28	16
CITIMAX 350	3,500	1,900	3,150	30.5	16.5	1.15	Carrier 150	1,150	870 x 214 x 550	857 x 170 x 608	32	16
CITIMAX 400	4,250	2,200	3,730	38	21	1.15	Carrier 160	2,000	870 x 214 x 550	1 100 x 193 x 614	32	23
CITIMAX 500	5,100	2,700	3,600	56	28	2.80	Carrier 160	2,200	1 413 x 503 x 543	1 222 x 276 x 508	50	30
CITIMAX 600	5,500	2,800	—	63	32	2.90	Carrier 210	2,200	1 413 x 503 x 543	1 222 x 276 x 508	54	30
CITIMAX 700	6,550	3,490	4,100	69	35	4.00	Carrier 210	2,200	1 413 x 503 x 543	1 222 x 276 x 551	55	35