



RENTAL  
SYSTEMS

# KOEL DE ZOMER IN!

VERHUUROPLLOSSINGEN VOOR  
TIJDELIJKE KLIMAATPROBLEMEN



# Split-unit standaard set

## Kostenspecificatie – Split-unit standaard set

Aantal	Artikelnummer	Materiaal omschrijving	Huurprijs p/w €
1	PAC-24 Split 7 kW	PAC-24 Airconditioner max. 7kW	
1	HEX7,0	HEX-24 warmtewisselaar max. 7kW	
1	10m	Verlengset 10m watergekoelde airconditioner	

VRAAG HIER VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN

>> [Klik hier!](#)

\*Reinigingskosten einde project op basis van nacalculatie

## Kostenspecificatie – Extra leiding per stuk

Aantal	Artikelnummer	Materiaal omschrijving	Huurprijs p/w €
1	10m	Verlengset 10m watergekoelde airconditioner	
1	5m	Verlengset 5m watergekoelde airconditioner	

VRAAG HIER VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN

>> [Klik hier!](#)

## Technische specificaties

- ✓ Watergekoelde split airconditioner met 2 gescheiden circulatiesystemen
- ✓ Geluidsniveau op 3m – 53 dB (A)
- ✓ Koelcapaciteit 7 kW bij 28 °C / 60% RV
- ✓ Aansluitbaar op 230 V / 50 Hz
- ✓ Aanbevolen zekering 16 Ampère
- ✓ Gewicht 110 kg
- ✓ Hoogte 1070 mm / Breedte 420 mm / Lengte 852 mm



**OP ZOEK NAAR CHILLERS MET GROTERE CAPACITEIT?**

Kijk voor onze overige oplossingen op [carrier.nl/verhuur](http://carrier.nl/verhuur)

**Carrier**



# Luchtgekoelde oplossing

## Kostenspecificatie – Luchtgekoelde oplossing

Aantal	Artikelnummer	Materiaal omschrijving	Huurprijs p/w €
1	PAC-11 Duct 3,5 kW	PAC-11 Airconditioner 3,5kW	

VRAAG HIER VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN

>> **Klik hier!**

\*Reinigingskosten einde project op basis van nacalculatie

## Technische specificaties

- ✓ Energielabel koelen/verwarmen A / A+
- ✓ Geluidsdruk niveau dB(A) (Hi) 64
- ✓ Slank en modieus ontwerp
- ✓ Ideale luchtverdeling door regelbaar luchtrooster
- ✓ Door de intelligente aan-uit technologie gaat de unit automatisch op de energiebesparende modus bij de standby-modus
- ✓ Hoogte 765 mm / Breedte 466 mm / Diepte 397 mm



**OP ZOEK NAAR CHILLERS MET  
GROTERE CAPACITEIT?**

Kijk voor onze overige oplossingen  
op [carrier.nl/verhuur](http://carrier.nl/verhuur)

## CARRIER RENTAL SYSTEMS

**NEDERLAND 0800 55 46 273**

Galvanibaan 5  
3439 MG Nieuwegein  
Nederland

[www.carrier.nl/verhuur](http://www.carrier.nl/verhuur)

**BELGIE 0800 23 555**

Alfons Gossetlaan 28A  
1702 Groot -Bijgaarden  
België

[www.carrier.be/verhuur](http://www.carrier.be/verhuur)



Carrier Rental Systems - Nederlandstalige brochure 2024.

©2024 Carrier. Alle rechten voorbehouden. Alle handelsmerken en servicemerken zoals hier genoemd zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren. Carrier behoudt zich het recht voor om bepaalde informatie en specificaties in dit document op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Omdat normen, specificaties en ontwerpen van tijd tot tijd veranderen, adviseren wij de in deze publicatie gegeven informatie te laten bevestigen.