


混合式變頻系統

揉合了PAM (Pulse Amplitude Modulation) 與PWM (Pulse Width Modulation)兩種調節技術的優點，首先使室溫快速到達目標，然後通過精密控制，將溫度維持在固定水平節省能源之餘，亦為您帶來舒適享受。



您的健康是我們優先考量

無論在家中或辦公室裡，我們現在大部分時間都逗留於冷氣房間內，提供潔淨空氣讓您可無憂無慮地暢順呼吸。



抗菌除臭過濾網

東芝特有的IAQ過濾網能有效抑制有害細菌及病毒滋生，例如H5N1禽流感病毒。同時會吸取和分解空氣中的氣味，締造健康舒適的居住環境。

防霉前置過濾網

能有效隔絕塵埃，防止霉菌滋生。而且易於清潔，只需利用清水，即可簡單沖洗前置過濾網上的塵埃。



容易拆除

方便清洗

自動清潔功能

當您關掉冷氣機，機內的風扇將會自動繼續運轉，吹乾運行時產生的濕氣，用自然的方法防止機內霉菌滋生。



正常運作時

因冷熱交替，濕氣於冷氣機內部產生。

冷氣

自動清潔功能

機內風扇在關機後會繼續運作20分鐘，去除濕氣，讓冷氣機內部清爽潔淨。

自然風

自然風

20分鐘

多種功能 操作簡易

除濕模式



1 選擇除濕模式讓房間在潮濕天氣仍能保持清爽

One Touch 一觸享受



2 預設最適合香港環境的溫度和風速，只需一按，即有最舒適享受。

多角度自動送風



3 於不同角度來回送風，讓清新的空氣均勻送到房間每個角落。

Eco-Logic[#]



4 環保節省模式比標準模式節省高達25%能源

Power Select^{*}



5 3段功率切換，助您節省電力，減少浪費。

多段風速



6 包括自動與快速冷凍模式，提供共7種不同的風速設定。

靜音模式



7 以低風速靜音運行，讓您享受有如圖書館般的寧靜環境。

快速冷凍模式



8 讓您的房間以最快速度變得清涼舒適。

定時開關



9 24小時的預校模式，可讓冷氣每天隨您心意，在指定時間自動開關。

安睡模式



10 因應晚上較低的氣溫，自動調節溫度，讓您安享美夢。



: Eco-Logic適用於淨冷系列及變頻冷暖系列。

* : Power Select只適用於變頻淨冷系列。

註：圖片只供功能闡述功能，個別型號之功能及設計會有所不同。

TOSHIBA



東芝

多聯分體式變頻冷氣機

一拖三多聯式淨冷變頻分體機



規 格 表				
型號	室外機 RAS-	3M20S3ACV	4M26S3ACV	
	室內機 RAS-	M10N3KCV(HK)	M10N3KCV(HK)	M10N3KCV(HK)
		M10N3KCV(HK)	M10N3KCV(HK)	M10N3KCV(HK)
製冷效能 kW	同步操作	5.8	7.7	7.7
	單機操作	2.7 / 2.7 / 2.7	2.7 / 2.7 / 2.7	2.7 / 2.7 / 4.5
電源 V/Ph/Hz		220-240 / 1 / 50		
送風量 m3/h	室內機	516	516	516
		516	516	516
		516	516	690
運轉音量 (H/M/L)dB(A)	室內機	38/33/26	38/33/26	38/33/26
		38/33/26	38/33/26	38/33/26
		38/33/26	38/33/26	45/40/30
尺寸 (HxWxD) mm	室外機	630 x 800 x 300	890 x 900 x 320	
	室內機	275 x 790 x 225	275 x 790 x 225	
淨重 kg	室外機	45	74	
	室內機	10	10	
喉管尺寸 (液流/氣流) mm	室內機	Ø6.35 / Ø9.52	Ø6.35 / Ø9.52	Ø6.35 / Ø9.52
		Ø6.35 / Ø9.52	Ø6.35 / Ø9.52	Ø6.35 / Ø9.52
		Ø6.35 / Ø9.52	Ø6.35 / Ø9.52	Ø6.35 / Ø12.7
雪種		R410A		
產地		泰國		

一拖二多聯式冷暖變頻分體機



規 格 表						
型號	室外機 RAS-	2M18S3AV-E			3M26S3AV-E	
	室內機 RAS-	B10N3KV2-E	B10N3KV2-E	B10N3KV2-E	B10N3KV2-E	B16N3KV2-E
		B10N3KV2-E	B13N3KV2-E	B16N3KV2-E	B13N3KV2-E	B16N3KV2-E
製冷效能 kW	同步操作	5.2	5.2	5.2	5.9	7.2
	單機操作	2.7 / 2.7	2.7 / 3.7	2.7 / 4.5	2.7 / 3.7	4.5 / 4.5
製熱效能 kW	同步操作	5.6	5.6	5.6	7.6	8.6
	單機操作	4.0 / 4.0	4.0 / 5.0	4.0 / 5.5	4.0 / 5.0	5.5 / 5.5
電源 V/Ph/Hz		220-240 / 1 / 50				
送風量 m3/h	室內機	516	516	516	516	690
		516	570	690	570	690
運轉音量 (製冷) (H/M/L)dBA	室內機	38/33/26	38/33/26	38/33/26	38/33/26	45/40/30
		38/33/26	39/33/26	45/40/30	39/33/26	45/40/30
尺寸 (HxWxD) mm	室外機	630 x 800 x 300			890 x 900 x 320	
	室內機	275 x 790 x 225			275 x 790 x 225	
淨重 kg	室外機	44			72	
	室內機	10				
喉管尺寸 (液流/氣流) mm	室內機	Ø6.35 / Ø9.52		Ø6.35 / Ø9.52	Ø6.35 / Ø9.52	Ø6.35 / Ø12.7
		Ø6.35 / Ø9.52		Ø6.35 / Ø12.7	Ø6.35 / Ø9.52	Ø6.35 / Ø12.7
雪種		R410A				
產地		泰國				

一拖二多聯式淨冷變頻分體機



2M18J2ACV-HK			3M20S3ACV		4M26S3ACV		
M10N3KCV(HK)	M10N3KCV(HK)	M10N3KCV(HK)	M10N3KCV(HK)	M10N3KCV(HK)	M10N3KCV(HK)	M13N3KCV(HK)	M10N3KCV(HK)
M10N3KCV(HK)	M13N3KCV(HK)	M16N3KCV(HK)	M13N3KCV(HK)	M16N3KCV(HK)	M13N3KCV(HK)	M13N3KCV(HK)	M22N3KCV(HK)
5.2	5.2	5.2	5.8	5.8	6.4	7.0	7.7
2.7 / 2.7	2.7 / 3.7	2.7 / 4.5	2.7 / 3.7	2.7 / 4.5	2.7 / 3.7	3.7 / 3.7	2.7 / 6.0
—							
220-240 / 1 / 50							
516	516	516	516	516	516	570	516
516	570	690	570	690	570	570	1080
38/33/26	38/33/26	38/33/26	38/33/26	38/33/26	38/33/26	39/33/26	38/33/26
38/33/26	39/33/26	45/40/30	39/33/26	45/40/30	39/33/26	39/33/26	47/42/35
550 x 780 x 290			630 x 800 x 300		890 x 900 x 320		
275 x 790 x 225			275 x 790 x 225		275 x 790 x 225	275 x 790 x 225	275 x 790 x 225 320 x 1050 x 243
40			45		74		
10					10		10 13
Ø6.35 / Ø9.52		Ø6.35 / Ø9.52	Ø6.35 / Ø9.52		Ø6.35 / Ø9.52		Ø6.35 / Ø9.52
Ø6.35 / Ø9.52		Ø6.35 / Ø12.7	Ø6.35 / Ø9.52	Ø6.35 / Ø12.7	Ø6.35 / Ø9.52		Ø6.35 / Ø12.7
R410A							
泰國							

圖片只供參考，設計及規格如有更改，恕不另行通知
更多相關的產品型號配對，歡迎隨時向我們查詢

開利(香港)有限公司

香港九龍九龍灣臨澤街8號10樓

一般查詢：(852) 2694 5333 傳真：(852) 2694 5358

www.carrier.com.hk



ISO9001

ISO14001

TIS18001

OHSAS



Better Air Solutions