



藏天花卡式冷氣機 (變頻冷暖系列)

Cassette

Air Conditioner (Inverter heat pump)

Inverter 變頻式技術

讓環境變得更高效率節能·安靜舒適

採用Inverter變頻式壓縮機，當達到設定室溫後，自動改用高效節能功率運轉，保持室溫穩定，運作更寧靜。



高效節能



安靜舒適



穩定可靠



安裝靈活



鮮風冷氣



採用環保雪種

採用R410A環保雪種，不損臭氧層，效率更高




多種風速與送風方向選擇

設有360度全方位送風及4段風速(低、中、高、自動)，確保製冷/製暖溫度均勻分佈



備有特長750mm去水泵

冷凝水可以從天花板表面向上750mm排放，根據機身安裝位置，靈活自由地設定管道佈置



纖巧面板設計節省空間

室內機採用纖巧面板設計，2匹型號尺寸只有647x647mm，慳位實用



加強製冷/製暖效能

最大製冷及暖量高達45,700及53,000 Btu/hr，勁量十足



設有自動重啟 安全可靠

採用防鏽塗層，有效防止散熱器氧化及生鏽，提升耐用度。更備有防火控制箱及自動重啟功能，安全可靠



藏天花卡式冷氣機 (變頻冷暖系列)

Cassette

Air Conditioner (Inverter heat pump)



產品規格

匹數	HP	2.0	3.0	5.0
型號	室內機	42QTD018VSB	42QTD024VSB-EU	42QTD045VSB
	室外機	38QUS018VSB	38QUS024VSB-EU	38QUS045VSB
電源	Ph-V-Hz	1Ph - 220~240V - 50Hz		3Ph - 380~415V - 50Hz
製冷				
製冷效能	Btu/h	18000	24000	45700
輸入功率	W	1800	2300	5400
運行電流	A	7.9	10	9.6
能源效益EER	W/W	2.89	3.06	2.27
製暖				
製暖效能	Btu/h	19000	28000	53000
輸入功率	W	1520	2250	5100
運行電流	A	6.6	9.7	9.3
能源效益EER	W/W	3.66	3.65	3.05
室內機				
風扇電機輸出	W	45	45	80
送風量(H/M/L)	m ³ /h	680 / 584 / 479	1247 / 1118 / 992	1950 / 1800 / 1600
運轉音量 (H/M/L)	dB(A)	44 / 41 / 37	46 / 43 / 41	54 / 52 / 48
機身尺寸(WxDxH)	mm	570 × 570 × 260	830 × 830 × 205	830 × 830 × 245
淨重	kg	16	21.6	28.8
面板尺寸(WxDxH)	mm	647 × 647 × 50	950 × 950 × 55	950 × 950 × 55
室外機				
風扇電機輸出	W	34	80	190
運轉音量	dB(A)	59	60	64
機身尺寸(WxDxH)	mm	805 × 330 × 554	890 × 342 × 673	946 × 410 × 810
淨重	kg	33.6	45.1	81
雪種喉管				
液流 / 氣流管道	mm	Ø6.35 / Ø12.7	Ø9.52 / Ø15.9	Ø9.52 / Ø15.9
最長喉管長度	m	30	50	50
最大高低差	m	20	25	30
室內機 (製冷 / 製暖)	°C	16~32 / 0~30		
室外機 (製冷 / 製暖)	°C	-15~50 / -15~24		
雪種類別		R410A		

設計及規格如有更改，恕不另行通知。圖片只供參考，產品以實物為準。

開利(香港)有限公司

香港九龍灣臨澤街8號9樓901室 | 網址: www.carrier.com.hk
 一般查詢: 2694 5333 | 傳真: 2694 5358 | 服務熱線: 2603 2222

經銷商:
Distributor