

Carrier
TRANSICOLD

SOLARA



充足的制热能力
专为极端寒冷的气候设计



机组尺寸

1,067 x 845 x 459 mm

开口尺寸

940 x 708 mm

重量

200kg

电池: 23Kg

远置190升铝制油箱和安装支架:
29Kg

制热量

环境温度: -18°C 工况下
14660W

风量

5950 m³/hr

Solara™加热装置专为拖车和铁路箱在极端寒冷的条件下输送温度敏感的产品而设计。通过将温度维持在指定的最低设定值以上, 保护在极端寒冷的气候下货物运输的安全。

充足的能力

14,660 W的制热量和5,950m³/hr的风量。为今天箱体更长, 箱壁更薄甚至有多个箱门同时打开的拖车, 提供更优质的货物运输保护。

标准功能包括:

Tier4等级Z482柴油机
2缸0.48升间接喷气
7.2kW, 转速为2600转
5.4升油容量
70安培交流发电机
超薄蒸发器
服务时间间隔包
合成油过滤器
水分离燃油加热过滤器
高功率, 低噪音, 空气干燥过滤器
长寿命发动机冷却剂
自动启动/停止燃油节油装置
APX™控制系统
IntelliSet™
DataLink2™数据记录器
信息仪表盘
多语言的图形显示
预检和虚拟诊断技术
集成的USB端口
单碰锁
安装包
螺旋柱电池端子
远置铝制油箱190升单充 -22"
整块底板
燃油加热器。

APX型™控制系统

模块化的APX系统将优秀的系统智能化, 温度控制、可靠性与简便的操作集合于一身。

较低的维护成本与优秀的维护便利性

战略性的将需要维护的部件前置, 并配备了一个方便打开和升降的前门。

附件和可选项:

DataTrak™远程通讯
APX嵌入式安装远程控制面板
远置光带
门开关
远置温度探头
油位监测与停机传感器
排气帽
嵌入式安装扩展组件与面板
远置铝制油箱:
110升或280升(单充 -22")
380升(单充或双充 -22")
450升(单充或双充 -22")
反虹吸燃料盖单或双盖
eSolutions™远程通讯系统。



中国总部
地址: 上海市嘉定区叶城路1235号
邮编: 201821
电话: (86-21) 59166868
传真: (86-21) 59165013

上海维修服务中心
地址: 上海市松江区小昆山镇
光华路650号7幢
邮编: 201614
电话: (86-21) 57821379
传真: (86-21) 57821375

北京办公室
地址: 北京市建国门南大街7号
北京万豪中心A座7层
邮编: 100005
电话: (86-10) 65540715
传真: (86-10) 65540714

广州办公室
地址: 广州市天河区珠江新城珠江
西路15号珠江城大厦28楼
邮编: 510623
电话: (86-20) 28118430
传真: (86-20) 28118353

成都办公室
地址: 成都市锦江区创意产业商务区三色路38号
博瑞创意成都写字楼B座19楼06单元
邮编: 610023
电话: (86-28) 62123135
传真: (86-28) 62123135

