



XARIOS 雪山 500/600




专用于大型冷藏配送车
多功能、灵活、可靠

XARIOS 雪山系列 | 性能说明


Xarios雪山系列是专为大型市内配送车配套的直联式制冷机组，即直接由汽车发动机驱动的制冷机组，可用于33—48m³的保温箱。在城市配送运输方面具有良好的性能和可靠的品质。



■ 超薄型蒸发器系列



MXL 1100



MXL 1550

- ▶ 流线型的外形，美观大方。
- ▶ 内部薄型蒸发器，厚度仅为194mm，大大增加了箱体的载货量。
- ▶ 机组的大制冷量，保证运输货物的安全。即使在50℃的高温下，或经常开门的工况下，机组仍能保持良好的运行性能。
- ▶ 大风量送风，保持箱内货物的新鲜质量
- ▶ 高性能的备电系统（可选），以加快制冷速度
- ▶ 温度调节范围广泛（-29℃至+29℃）
- ▶ 全电脑控制，操作简便、安全
- ▶ 安装快速，维修简便，从而节省营运成本
- ▶ 满足环境安全的要求

■ 机组标准配置

- HFC R404A环保制冷剂
- 多功能操作板
- 薄型蒸发器
- 热气除霜系统
- 高效热气旁通加热系统（600）
- 路用和备电运行计时器
- 12V或24V操作电压
- 环境温度过高时有注液冷却
- 仅路用型或路用/备电两用型可选（包括高效备电系统可选）
- 深冷工况时排水管加热器

■ 电器特性

- 备电用压缩机
- 外接电源插头（路用/备电两用型）
- 新的三相转换器

■ 安全保护装置

- 紧急开关管理保护
- 热力保护装置（备电用压缩机、变压器、整流桥）
- 制冷环路高/低压保护
- 安全的安装结构可提高对电磁干扰的保护性

■ 操作控制组件

- 微机控制系统
- 自动和手动除霜
- 数字显示器：华氏或摄氏显示设定点温度和回风温度、数据、设置参数、设时器和报警

■ 机组可选项及附件

- 热气旁通加热系统（500）
- 路用压缩机安装组件
- 路用压缩机 TM16
- 备电安装组件 400/3/50或 230/3/50
- 备电安装组件 400/3/60或 230/3/60
- 蒸发器安装延长件
- 门开关感应器

■ 型号	■ 制冷量*(W)		■ 风量 (CMH)	■ 冷凝器		■ 蒸发器		
	0℃/+30℃	-20℃/+30℃		尺寸(mm)	重量(无/带备电)(kg)	型号	尺寸(mm)	重量(kg)
XARIOS 500	4750/3500	2650/1870	1500	1367×514×498	80/144	MXL 1100	1106×614×194	28
XARIOS 600	5700/4100/4900	3030/2000/2600	2100		83/147	MXL 1550	1556×614×194	42

* 根据ATP准则测量，路用/备电/大冷量备电



中国总部
地址：上海市嘉定区叶城路1235号
邮编：201821
电话：(86-21) 59166868
传真：(86-21) 59165013

广州办公室
地址：广州市天河区珠江新城珠江
西路15号珠江城大厦28楼
邮编：510623
电话：(86-20) 28118430
传真：(86-20) 28118353

上海维修服务中心
地址：上海市松江区小昆山镇
光华路650号7幢
邮编：201616
电话：(86-21) 57821379
传真：(86-21) 57821375

成都办公室
地址：成都市锦江区三色路38号
创意成都B2203单元
邮编：610023
电话：(86-28) 62123135
传真：(86-28) 62123135

北京办公室
地址：北京市建国门内大街7号
北京万豪中心A座7层
邮编：100005
电话：(86-10) 65540715
传真：(86-10) 65540714



400-820-4909

CTC-BT-XARIOS-2021 Version 1

© 2020 Carrier · 保留所有权利，技术参数如有变更，恕不另行通知。本海报包含的信息不具有合同约束力。