


Case Study



RENTAL SYSTEMS

Huuroplossingen
voor de
energiesector
400 kW chiller
huren
**Netbeheerder,
Nederland**



"Tijdens een calamiteit kan door stress de temperatuur flink oplopen, maar over de daadwerkelijke temperatuur hoeft de klant zich dan geen zorgen meer te maken."

De uitdaging

Een elektriciteitsnetbeheerder had voor zijn kantoor behoefte aan een betrouwbare noodvoorziening. Deze netbeheerder beschikt nu over een koelmachine die in geval van nood direct inzetbaar is. Het werk op dit kantoor kan nu doorgaan, ook als zich een calamiteit voordoet.

Wat hebben we gedaan?

Carrier Rental Systems heeft tijdelijk een koelmachine ter beschikking gesteld. Deze chiller voldoet in alle omstandigheden aan de eisen van de netbeheerder en kan op elk moment gewenst worden ingezet. Tijdens een calamiteit kan door stress de temperatuur flink oplopen, maar over de daadwerkelijke temperatuur hoeft de klant zich dan geen zorgen meer te maken.

Hoe hebben we het gedaan?

Na een grondige analyse van de behoeften en eisen van de klant ontwikkelden onze technici een plan voor de installatie van de 400 kW koelmachine. Vervolgens is de machine geïnstalleerd en uitgebreid getest, waarbij we ervoor zorgden dat alle systemen en processen naadloos op elkaar aansloten.

Resultaten

Dankzij de 400 kW koelmachine heeft de netbeheerder op kantoor nu op afroep een koelmachine beschikbaar. Een veilig en vertrouwd idee. De krachtige chiller verhoogt de veerkracht van de netbeheerder en vermindert de risico's bij calamiteiten. Zo kan de klant snel reageren op noodsituaties. Het werk op kantoor gaat hoe dan ook door. Dit is belangrijk omdat de netbeheerder elektriciteit levert aan miljoenen huishoudens en bedrijven in Nederland.

Apparatuur	1 x CA0400
Eindgebruiker	Electriciteitsnetbeheerder
Toepassing	Tijdelijke koeling van een kantoor
Additioneel	Buffervat, kabels, leidingen en accessoires

Kontaktieren Sie uns: 0800 5894 2551
E-Mail: innendienst.rental@carrier.com
Besuchen Sie unsere Website: carrier.com